Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5501.815

TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5501.815 - TS IT 19インチマウンティングレール用エアガイドプレート

アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア/ホットエリアを切り離す、あるいは、LCP システムを使用する場合に使用します。

Features

品番	DK 5501.815
製品説明	外側の取り付け面にレールシステムを取り付けてある場合に、接触のない仕切りを確保するために、全周にブラシストリップが付いています。
用途	アイルコンテインメント時のエンクロージャー内のコールドエリア / ホットエリアを仕切る場合や LCP システム連結時に使用します。
材質	鋼板製 ブランクパネル：プラスチック、UL 94-HB、ハロゲンフリー ブラシストリップ：プラスチック、UL 94-HB
表面	塗装
塗装色	RAL 9005

Features

同梱品	2 x 垂直型トリムパネル 2 x 水平型トリムパネル 4 x ブラシストリップ 4 x 発泡ポリウレタンピース 取り付け部品を含む ブランクパネル 6枚、1 U
取り付けについてのご注意	ブラシストリップ付き垂直型トリムパネルはパーティションとして、フロントおよびリア側の 19インチ マウンティングレールに取り付けることができます。 ブラシストリップ付き水平型トリムパネルは、フロント側の 19インチ マウンティングレールにのみ取り付けることが可能です。
適用	幅: 800 mm 高さ: 2,000 mm
1パック	1 個
純質量	7.679
総質量	8.02
関税率番号	73269098
EAN	4028177679184
E-Number Sweden	E7239699
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272