Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5840.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2025/11/18 (Source: rittal.com/jp-ja)

SE 5840.600 - VX SE システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、２つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 のアクセサリーとシステム的に互換性があります。サイドパネルを取り付ける必要がなく、幅広のエンクロージャーが小型の連結コンビネーションを置き換えるので、効率が向上します。

Features

品番	SE 5840.600
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ＆サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グランドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm) リアパネル、ワンピースタイプ
寸法：	幅: 1,000 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅 x高さ)	899 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	142.7
総質量	144.4

Features

PCF/VE (Cradle to Gate)	548.6 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177959149
E-Number Sweden	E3465412
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration