Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5842.500

SE 8 システム エンクロージャー

State: 2024/04/29 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SE 5842.500 - SE 8 システム エンクロージャー

鋼板製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、２つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。内部構造は TS 8 と完全な互換性を持ち、TS 8 のプロダクトファミリーに完全統合されています。エンクロージャー幅は 600 〜 1800 mmまで。ロールフォーミングのサイドパネルにより、取り付け作業時間を節約。

Features

品番	SE 5842.500
材質	エンクロージャー：鋼板 1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、テクスチャーペイント マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャー、トップ＆サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 マウンティングプレート グランドプレート リアパネル、ねじを緩め取り外し可 ロック：ダブルビットNo.5/3 mm TS マウンティングレール (18 x 38 mm) 2本 リアパネル、ツーピースタイプ
寸法：	幅: 1,600 mm 高さ: 1,800 mm 奥行: 400 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	1,499 mm x 1,696 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12 NEMA 3R
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
質量/パック	222 kg
EAN	4028177666504
E-Number Sweden	E3404391
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書