Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SE 5857.600

VX SE システム エンクロージャー

State: 2025/11/03 (Source: rittal.com/jp-ja)

SE 5857.600 - VX SE システム エンクロージャー ステンレス

ステンレス製独立型エンクロージャー。丈夫なエンクロージャー本体、２つの実装面、リアパネル (ねじ留め式) とドア付き。トップパネルとサイドパネルは一枚の鋼板でできていて、ロールフォーミングされた「フレーム」が付いています。VX25 連結型システムと完全に互換性があります。エンクロージャー幅は 600 ～ 1200 mmまで。サイドパネルを取り付ける必要がないので、効率が向上します。

Features

品番	SE 5857.600
材質	ハウジング：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ ドア：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、2.0 mm、表面はヘアライン仕上げ リアパネル：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm、表面はヘアライン仕上げ グランドプレート：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm

Features

表面	ハウジング、ドアおよびリアパネル：ヘヤーライン加工(粒度400番) グランドプレート：塗装なし マウンティングプレート： 亜鉛めっき
同梱品	エンクロージャー、トップ＆サイド一体型 ドア シングルドアエンクロージャーの場合、ドアは右ヒンジ標準、左ヒンジに交換可能 リアパネル、ねじを緩め取り外し可 マウンティングプレート グランドプレート ロック：ダブルビットNo.5/3 mm 2 x システムレール (18 x 39 mm)
寸法：	幅: 800 mm 高さ: 1,200 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	699 mm x 1,096 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 2 Type 3 Type 3R Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	1
注記：	材料が硬いので、内装にはトルクスタッピングねじ 2486.400 のご使用をお薦めします。

Features

基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
1パック	1 個
純質量	87
総質量	89
EAN	4028177970281
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Certificates	表面 保護等級
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書