Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# CP 6535.010
# ドア付きコマンドパネル本体

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6535.010 - ドア付きコマンドパネル本体 ステンレス

食品用認可プラスチック製ハンドルストリップ付き、ステンレス 1.4301 (AISI 304) 製、ドア付き操作用ハウジング。サポートアームシステム ステンレス製 CP40 との組み合わせが可能。



## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | CP 6535.010 |
| 仕様 | CP 40 サポートアーム接続部 (ステンレス製) 付き |
| 材質 | エンクロージャーとドア：ステンレス、1.4301 (AISI 304)<br>ハンドルストリップ：食品用認可プラスチック、青色に着色 |
| 表面 | ヘアライン仕上げ、粒度400番 |
| General colour | ステンレス |
| 塗装色 | ハンドルストリップ、RAL 5002 近似色 |
| 同梱品 | エンクロージャー、密閉型<br>CP 40 サポートアームシステム ステンレス用のカットアウトおよび補強です<br>ガイドプレート付きロック<br>ドア、密閉フレームおよび側面ハンドルストリップ付き<br>ロック：ダブルビットNo.5/3 mm |

# Features

| | |
|---|---|
| 寸法： | 幅: 300 mm<br>高さ: 300 mm<br>奥行: 150 mm |
| 保護等級 IP (IEC 60 529 準拠) | IP 66 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| 注記： | ハウジングを回転させれば、サポートアームコネクターとドアヒンジを交換できます<br>3 mm ダブルビットロックインサートは、ロックインサート(41 mm)、プラスチック製レバーハンドルおよびT型ハンドル、タイプCと交換可能です。 |
| 基材 | ステンレス、1.4301 (AISI 304) |
| 品番について | 別売り 対応マウンティングプレート 5050.432、部品(付属品)袋 5050.507 |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 5.985 |
| 総質量 | 6.3 |
| 関税率番号 | 94032080 |
| EAN | 4028177220362 |
| ETIM 9 | EC002504 |
| ECLASS 8.0 | 27180505 |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | UL |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | CE適合宣言書 |
| | UKCA適合宣言書 |