Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TE 7000.670
強制ファンユニット

State: 2025/05/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TE 7000.670 - 強制ファンユニット TE 用

特殊な用途のためのファンモジュール：TE 7000 エンクロージャー内のターゲットを絞った送風やホットスポットの発生を防ぐために使用します。

Features

品番	TE 7000.670
製品説明	準備されたカットアウトに収め、TE 7000の強制換気用に使用します。オプションとしてファンをもう1台を組込むこともできます。
同梱品	ファンユニット 1個 固定部品 ファン 2個 温度コントローラー 1台 接続ケーブル
ファン１個の風量 (無障害フロー)	160/180
定格電圧	230 V、単相、50 Hz/60 Hz
ファンの風量 （無障害フロー）	1514
注記：	分電箱を介して接続、または設置国の仕様に準拠した接続ケーブルを使用
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
1パック	1 個
純質量	4.033
総質量	4.233
関税率番号	84145915
EAN	4028177437371
E-Number Sweden	E7239785

Features

ECLASS 8.0	27180716