Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7119.140
ユニットテーブル、固定式 (1 U)

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

DK 7119.140 - ユニットテーブル、固定式 (1 U) 482.6 mm (19インチ) システム穴

482.6 mm（19インチ）／535 mm（メートル単位）、モデムまたはミニハブなどの、小型のアクティブコンポーネント用の、インチ単位とメートル単位の2タイプの保管面、負荷能力：10 kg。





Features

品番	DK 7119.140
仕様	仕様：19インチ
製品説明	モデムやミニハブなど、小型のアクティブ機器を置くテーブルとして最適です。
材質	鋼板製
塗装色	RAL 7035
耐荷重	10 kg （平面静荷重）
注記：	スライドレールとの併用はできません。 1U内のスペース、実装高さ約 35 mmを自由に使えます。
寸法：	幅: 482.6 mm 奥行: 140 mm

Features

1パック	1 個
純質量	0.781
総質量	0.881
PCF/VE (Cradle to Gate)	3.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94039910
EAN	4028177221444
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261