Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7645.000
ウォール型ボックスAE

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7645.000 - ウォール型ボックスAE 19インチマウンティングレール付き、奥行き調整式

固定された19インチ架装面と、底面にケーブルを通すためのブラシストリップが付いたグランドプレートが付いた小規模ネットワーク用ウォール型ボックス。保護等級IP 55

Features

品番	DK 7645.000
製品説明	高い保護等級を備えた小規模ネットワーク用の、ウォール型ボックス。
材質	エンクロージャー：鋼板
表面	エンクロージャー： 静電粉体塗装 マウンティングレール、亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャー、ドア＆ヒンジ付き ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 ダブルビットインサート(3 mm)付きカムロック ブラシストリップ付きグランドプレート、ハウジングボトムのケーブル引き込みに使用。 マウンティングレール (19インチ)、無段階に奥行き調節可能 Cレール、リアパネルでのケーブルクランプに オプションのアースレールまたは19インチコンセントバー取り付け用メタルブラケット
高さ単位(ユニット)	16 U
寸法：	幅: 600 mm 高さ: 760 mm 奥行: 350 mm

Features

取り付け可能奥行	310 mm
取り付け可能高さ、コンポーネント用	16 U
ドアヒンジの位置	右に、左に変更可能
ロックの数	2
基材	鋼板製
保護等級、EN 60 529 に準拠	最高IP 66 (使用するグランドプレートによる)
グランドプレート	サイズ: 5 数: 1
1パック	1 個
純質量	29.7
総質量	30.1
関税率番号	94032080
EAN	4028177147041
E-Number Sweden	E7239955
ETIM 9	EC002500
ECLASS 8.0	27180208

Approvals

Approvals	TÜV VDE