Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



EL 7705.235
メトリックケーブルグランド用グランドプレート

State: 2025/12/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

EL 7705.235 - メトリックケーブルグランド用グランドプレート EL 用

フォームプラスチックでのパッキングと、マークされていて、くりぬくことができる、メートル単位のケーブルネジ止め用の穴が付いた、角張ったフランジプレート。

Features

品番	EL 7705.235
製品説明	エッジ処理を施された、シール付き、およびM12、M20、M25、M32、M40のメトリックタイプのケーブルグランド用打ち抜き穴付きグランドプレートです。
材質	鋼板、1.5 mm
塗装色	RAL 7035
メートル法打ち抜き穴の数	4 x M12 8 x M20 6 x M25 1 x M32 1 x M40
寸法：	幅: 599 mm 奥行: 133.5 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
Number knockouts	4 8 6 1 1

Features

Metric diameter	M12 M20 M25 M32 M40
1パック	1 個
純質量	1.55
総質量	1.64
PCF/VE (Cradle to Gate)	6.2 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	73079100
EAN	4028177389854
ETIM 9	EC000211
ECLASS 8.0	27142421