Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7955.436
PDU インターナショナル、タイプ managed

State: 2025/08/14 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7955.436 - PDU インターナショナル、タイプ managed

ハイエンド IT ラック分電ユニット：CMC III または PDU マネージドと併用するための CAN バスインターフェース付きインテリジェント PDU。各出力のスイッチング機能およびエネルギー消費データ収集機能付き。入力側は CEE プラグ (16 A / 32 A)、出力側は C13 と C19。

Features

品番	DK 7955.436
仕様	PDU インターナショナル、タイプ managed

Features

製品説明	各出力ソケット (コンセント) の電力使用量測定機能と監視機能の伴う、IT ラック内のハイエンド分電ユニットです。コンパクトな PDU により、どの IT ラックにも簡単にプロフェッショナルな電源供給を施すことが可能。さらに、TS IT ラックの場合は、工具不要の実装が可能です。コンパクトな形は取り付けを容易にします。双安定リレーおよび OLED (有機EL) ディスプレイの使用により、PDU の消費電力はわずかです。組み込まれているウェブサーバーによりダイレクトにネットワークに接続でき、広範囲のユーザー管理が可能です。冗長電源はすべての相からに加え、既存の PoE ネットワークによっても実現されます。PDU は広範囲のマネジメントおよびモニタリング機能を提供します。高い信頼性は、1 %の測定精度によって保証されます。PDU にはスレーブ PDU を接続するための CANバスインターフェースが備わっています。最大 4 つの CMC III センサー (温度、湿度、アクセス、破壊行為) を使用しての周囲モニタリングも可能です。
材質	アルミニウムプロファイル、アルマイト処理(黒)
寸法：	幅: 44 mm 奥行: 85 mm 長さ: 2,110 mm
コンセントの数および型式	48 x C13
ソケット	48 x 電気機器コネクター(ソケット型) C13
定格電流 (最大)	32 A
給電	数: 1 給電回路ごとの相: 三相
接続ケーブル長さ	3 m
電源接続	CEE
Number RJ45 ports for sensor units max	6

Features

ガイドライン	EMC ガイドライン 2014/30/EU 低電圧指令 2014/35/EU
規格：	EN 60950-1
動作温度範囲	0 °C...45 °C
湿度(結露無きこと)	10...95 %
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
適用	エンクロージャータイプ: TS IT: ≥ 2,200 mm
1パック	1 個
関税率番号	85366990
EAN	4028177685451
ECLASS 8.0	27142604