Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 7993.165
VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/11/23 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

VX 7993.165 - VX25 連結型エンクロージャーシステム BMW 株式会社 コンツェルン スタンダード

BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。車体製造テクノロジー (TKB) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた CE 給電エンクロージャー。

Features

品番	VX 7993.165
製品説明	BMW 株式会社のすべてのコンポーネント工場および乗用車工場で有効です。車体製造テクノロジー (TKB) 用の、高さ 200 mm のベースを備えた CE 給電エンクロージャー。
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ
塗装色	エンクロージャー：RAL 7035 ベース：RAL 9005

© Rittal 2026

Features

同梱品	右ドアには、クイックハンドルとダブルビットインサート付きのアダプターキットが取り付けてあります 右側と左側のサイドパネルは装着済み 8660.02X と同様の高さ 200 mm のベース、４つのコーナーピースと、前面は高さ 100 mm のトリムパネルを２段重ね、右面と左面および後面は高さ 200 mm のトリムパネルそれぞれ１枚で構成されている フロントの上部に LED システム照明灯 2500.220、24 V を設置。電源ケーブル 2500.410 付き、ドアスイッチ 2500.460 は取り付けてあります ドアは上方で、平編アースストラップ 2412.316 で、本体フレームに接続されています マウンティングプレート無し 180° ヒンジ付きの両開きドア 右ドアの下から 220 mm の位置に、図面ポケットを取り付け済み グランドプレート無し ベース内の左側には、奥行き方向にケーブルクランプレールが取り付けてあります、取り付け箇所：左から１つ目と３つ目のフレーム穴
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 600 mm
高さ、ベース含む	2,200 mm
ドアの数	2
1パック	1 個
純質量	173.273 kg
総質量	180.313 kg
関税率番号	94032080

© Rittal 2026