Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8245.000

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2026/01/31 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8245.000 - VX25 連結型エンクロージャーシステム ベーシックエンクロージャー

標準型エンクロージャー：エンクロージャーフレームにフロントドア２枚、リアパネル、マウンティングプレート、トップパネル、分割型グランドプレートが取り付けてあります。効率的なエンクロージャー実装に最適です。

Features

品番	VX 8245.000
材質	エンクロージャーフレーム：鋼板、1.5 mm トップパネル：鋼板、1.5 mm ドア：鋼板、2.0 mm リアパネル：鋼板製、1.5 mm グランドプレート：鋼板、1.5 mm マウンティングプレート：鋼板製、3.0 mm
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネルとリアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ マウンティングプレートとグランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035

Features

同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 トップパネル リアパネル グランドプレート マウンティングプレート 2 x システムレール (18 x 39 mm) ロック：ダブルビットNo.5/3 mm
寸法：	幅: 1,200 mm 高さ: 1,400 mm 奥行: 500 mm
マウンティングプレートの寸法 (幅x高さ)	1,099 mm x 1,296 mm
保護等級、EN 60 529 に準拠	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 1 NEMA 12
型式等級、UL 50E に準拠	タイプ 1 Type 12
IKコード	IK10
ドアの数	2
基材	鋼板製
1パック	1 個
純質量	129.5
総質量	141
PCF/VE (Cradle to Gate)	347.4 kg CO2 eq (Cat B)

Features

PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
EAN	4028177813564
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Certificates	表面
Explanations	製造者宣言書 CE適合宣言書 UKCA適合宣言書 PCF-declaration