Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8900.050
サーキットブレーカーカバー(USAバージョン)、TS用

State: 2025/05/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8900.050 - サーキットブレーカーカバー(USA バージョン)、TS用

TSドアインターロックシステム（米国版）、米国の規定に準拠、メインスイッチ用の操作ハンドルと結合してのみ使用。

Features

品番	TS 8900.050
製品説明	米国の規定に基づくエンクロージャーおよび連結型エンクロージャーの安全対策用ドアインターロックシステム用のメインドアロックシステムを含む。次のメインスイッチ用の作動ハンドルでのみ動作します。Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1および140 U-K-FCX04、Square D 9422 A1、Max-Flexドライバー用、コンパクトサーキットブレーカー SENTRONシリーズ(ED、FD、LD、JD、シーメンスサーキットブレーカー 3VLには適合しない)用シーメンス アクチュエータ、US注文番号：FHOH、General Electric TDA Typ 1および2、Moeller NZM-XSHGVR 12-NA。

Features

メリット	カム作動ユニット、サブドアロックユニットや連結棒とのコンビネーションで、UL 508 A を達成します。 わずか 100 mm 幅の小型。 サイドパネルでないところに取り付け。これにより1枚ドアのどの標準TS 8エンクロージャーでもドアインターロックシステムに拡張できます。エンクロージャーの組付け面積は変わりません。 エンクロージャーの右左どちらの側でも取り付けられます。 TS マウンティングプレート隙間板と組み合わせれば、メインのエンクロージャーの取り付け面を幅方向に100 mm大きくすることができます。
材質	鋼板製
表面	静電粉体塗装
塗装色	RAL 7035
同梱品	メインドアロックシステム、カバープレートおよび固定部品を含む。
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
寸法：	幅: 100 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 500 mm
1パック	1 個
純質量	22.2
総質量	24.7
関税率番号	73269098
EAN	4028177598300
ECLASS 8.0	27180101

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)