Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KEL 9303.000

Ex ボックス

State: 2025/08/02 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KEL 9303.000 - Ex ボックス ステンレス製、ねじ留め式カバー付き空ハウジング

ネジ止めしたカバー付きEXボックス、ステンレス製

Features

品番	KEL 9303.000
仕様	Ex ボックス
用途	ゾーン1および2、または21および22 (2014/34/EU準拠) 周囲温度範囲：-30 °C ～ +80 °C 記載されている温度の値は、組み込まれている機器によって制限される可能性があります。 爆発保護等級 EN 60 079 に準拠：安全性のレベルアップによる機器保護 (Ex e)、ハウジングによる機器保護 (Ex tB)
材質	エンクロージャー：ステンレス、1.4301 (AISI 304) カバー：ステンレス 1.4301 (AISI 304)、周囲に発泡シリコンパッキンを塗布
表面	ハウジング：ヘアライン仕上げ、粒度400番、面粗度 < 0.8 µm
同梱品	エンクロージャー カバー

Features

寸法：	幅: 200 mm 高さ: 200 mm 奥行: 80 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Yes
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Yes
基材	ステンレス、1.4301 (AISI 304)
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 66
1パック	1 個
純質量	1.9
総質量	2.04
関税率番号	94032080
EAN	4028177138582
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502

Approvals

Approvals	ATEX IEC Ex
Explanations	製造者宣言書