Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9340.660
OMアダプター

State: 2026/03/25 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.660 - OMアダプター スプリングクリップ付き

Features

品番	SV 9340.660
仕様	スプリングクリップ付き
材質	ポリアミド 耐燃性 UL 94-V0 適合
塗装色	シャーシRAL 7035
定格電流 最大	32 A
定格電圧	690 V、三相
適用バスバーシステム間隔	60 mm
マウントレールタイプ	サポートフレーム、1 x TS 55D
極数	3 極
寸法：	幅: 55 mm 高さ: 208 mm
丸型ケーブルの接続サイズ	1.5 – 6 mm^2
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	高さ: 5, 10 mm
サポートフレーム (幅 x 高さ)	55 mm x 170 mm

© Rittal 2026

Features

1パック	1 個
純質量	0.29 kg
総質量	0.315 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.027
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
製品説明	SV OM adaptor, 32 A, 690 V, 3-pole, tension spring clamp 1,5-6 mm^2, WH: 55x208 mm, support frame, support rail TS 45D

Approvals

Approvals	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
Explanations	CE適合宣言書 UKCA適合宣言書