Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9344.030

# NHヒューズ断路器

State: 2026/08/17 (Source: www.rittal.com/jp-ja)

# SV 9344.030 - NHヒューズ断路器 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | SV 9344.030 |
| 仕様 | 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ)<br>マウンティングプレート取り付け用<br>電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) |
| 材質 | ポリアミド<br>耐燃性 UL 94 適合<br>コンタクトレール：電解銅、銀メッキ |
| 塗装色 | シャーシRAL 7035<br>カバー：RAL 7035/7001 |
| 銅板フレックスバーのカップリングサイズ | クランプ接続範囲 (幅): 20 mm<br>クランプ接続範囲 (高さ): 5 mm |
| for mounting plate assembly | Yes |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | ねじ M8 |
| 定格作動電流 最大 | 160 A |
| 定格電圧 | 400 V～690 V、三相 |
| 適用NHヒューズサイズ | 00 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2 (ヒューズリンク) |
| 寸法： | 幅: 106 mm<br>高さ: 194 mm |

# Features

| | |
|---|---|
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 10 – 95 $mm^2$ |
| 極数 | 3 極 |
| 電子式ヒューズ監視付き (ESÜ) | Yes |
| 丸型ケーブル断面積 | 10 – 95 $mm^2$ |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 0.7 kg |
| 総質量 | 0.835 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 0.15 |
| 関税率番号 | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| 製品説明 | SV NH fuse-switch disconnector, size 00, 160 A, 400-690 V, 3-pole, screw M8, with electronic fuse monitoring, for mounting plate assembly |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Approvals | CQC-CCC |
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |