Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9360.612

RiLineX CB ユニットアダプター

State: 2026/03/10 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.612 - RiLineX CB ユニットアダプター

RiLineX CB ユニットアダプター (3 極、最大 250 A)、60 mm バスバーシステム用。ユニット幅は 105 mm です。スライドナット付き「ユニバーサル」タイプは、スイッチの取り付けの際に、最高の柔軟性を提供します。このアダプターには、工具を必要としない、半自動でバスバーの厚さ (5〜10 mm) に調整される、はめ込み式取り付け機能が備わっています。ケーブル出口 (下方) 用バージョン。

Features

品番	RX 9360.612
仕様	ユニバーサル
メリット	コンパクト サーキットブレーカー (MCCB) をボード上に直接設置 はめ込み式取り付け (250 A まで)、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 市販のスイッチタイプを、エンクロージャー外で素早くかつ簡単に、事前組み立て可能
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
同梱品	接続スペースカバー３枚を含む

Features

保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
定格インパルス電圧 Uimp	12 kV
定格電圧	690 V AC 690 V DC 600 V AC (UL)
定格絶縁電圧 Ui	1,000 V
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
極数	3 極
ケーブル引き出し口	下
断面	15 mm^2 6 mm^2
適用メーカー (タイプ)	「ダウンロード」にある選定支援を使用すると、適切なユニットアダプターを簡単に見つけることができます。
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
基本周波数	50...60 Hz
湿度(結露無きこと)	10...90 %
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
動作温度範囲	-25 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C
寸法：	幅: 108.7 mm 高さ: 251.4 mm 奥行: 62.8 mm

Features

1パック	1 個
純質量	1.472 kg
総質量	1.474 kg
銅の含有量 (kg / 個)	0.608
関税率番号	85369095
ETIM 9	EC001531
製品説明	RX CB ユニットアダプター 250A、3 極、ユニバーサルスフィックス仕様、ケーブル出口 (下方)、幅 105 mm

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書