Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

RX 9360.730

RiLineX ユニットアダプター

State: 2025/12/08 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

RX 9360.730 - RiLineX ユニットアダプター

RiLineX ユニットアダプター (32 A、3 極、接続ケーブルを含む)、幅 45 mm、60 mm バスバーシステム用。工具を使わずに調整可能なサポートレールが装備されており、機器をはめ込み式で取り付けることができます。



Features

品番	RX 9360.730
仕様	電源接続ケーブル付き
メリット	トップハットレール (DIN レール) 取り付け用機器 (例えば、モータースターター) を取り付けるために 接続ケーブル (コネクター等取り付け加工済み) サポートレールのシンプルなプラグインロック オプションのユニットシフト保護 はめ込み式取り付け、バスバー厚さ 5/10 mm に簡単に調整可能 簡単な取り付け コーディネートされたアクセサリーによる品目数の削減
材質	ポリアミド (PA 6) 耐燃性 UL 94 適合
塗装色	RAL 9005 RAL 35745
接続ケーブル（AWG）	AWG 10
Rated current of round conductor	40 A

Features

Rated current of round conductor (UL)	40 A
ケーブル引き出し口	上
適用バスバーシステム間隔	60 mm
接続ケーブル長さ	160 mm
極数	3 極
適用バスバーシステム	RiLineX RiLine60
寸法：	幅: 45 mm 高さ: 239.4 mm 奥行: 36.2 mm
マウントレール、数/高さ	1 / 10 mm
適用バスバー	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
定格電圧	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
過電圧カテゴリー	4
汚染度	3
規格：	IEC 61 439-1/-2 UL 508
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
動作温度範囲	-5 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...75 °C

Features

湿度(結露無きこと)	10...90 %
1パック	4 個
純質量	1.42
総質量	1.45
銅の含有量 (kg / 個)	0.088
関税率番号	85369095
EAN	4028177997011
ETIM 9	EC001531

Approvals

Approvals	UL + C-UL (listed)
Explanations	CE適合宣言書