Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9393.230
接続モジュール

State: 2025/12/07 (Source: rittal.com/jp-ja)

SV 9393.230 - 接続モジュール REM 800-CON

離れた測定点の接続に使用します。

Features

品番	SV 9393.230
製品説明	離れた測定点の接続に使用します。
同梱品	接続モジュール 2個 バスコネクター 2個 (左右) シールドクランプ 2個 ねじ式端子 2個 エンドアングル 2個
動作温度範囲	-10 °C...55 °C
保管温度範囲	-25 °C...70 °C
湿度(結露無きこと)	5...25 %
汚染度	2
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 20
マウンティングレール組み付け用	Yes
スリーブ端子付き丸型ケーブル（細線）の接続	0.2 – 1.5 mm^2
スリーブ端子無し丸型ケーブル (細線) の接続	0.2 – 1.5 mm^2
丸型ケーブル（単線）の接続サイズ mm^2	0.2 – 1.5 mm^2
丸型ケーブル（複数線）の接続	0.2 – 1.5 mm^2
丸型ケーブル用コネクター	AWG 16 ～ 24

Features

1パック	2 個
純質量	0.36
総質量	0.366
関税率番号	85389099
EAN	4028177984974

Approvals

Explanations	CE適合宣言書