Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 9666.956

VX25 連結型エンクロージャーシステム

State: 2025/12/17 (Source: rittal.com/jp-ja)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 9666.956 - VX25 連結型エンクロージャーシステム 分電エンクロージャー

自立型分電エンクロージャーとしての VX 連結型システム、ISV 拡張モジュール用にセットアップされています。

Features

品番	VX 9666.956
材質	鋼板製
表面	エンクロージャーフレーム：電着浸漬下塗り ドア、トップパネル、リアパネル：電着浸漬下塗り、外側は静電粉体塗装、凹凸模様（テクスチャー）仕上げ グランドプレート：亜鉛メッキ
塗装色	RAL 7035
同梱品	エンクロージャーフレーム ドア ドアヒンジ位置は右側、左側に変更可能 グランドプレート リアパネル トップパネル ロック：ダブルビットNo.5/3 mm

Features

ドアの数	1
注記：	幅 600 mm の分電エンクロージャーには、VX ベーシックエンクロージャーをご使用ください ベース高さ 200 mm には、ベース コーナーピース、高さ 100 mm とベース トリムパネル、高さ 100 mm をそれぞれ 2セット必要とします
保護等級 IP (IEC 60 529 準拠)	IP 55
保護等級、NEMA	NEMA 12
Test specification	IEC 61 439-1/-2
寸法：	幅: 850 mm 高さ: 2,000 mm 奥行: 400 mm
1パック	1 個
純質量	84.2
総質量	85.8
PCF/VE (Cradle to Gate)	273.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF クラス分けに関する注記	カテゴリーB：PCF 値 (Cradle-to-Gate) は、製品重量と自己申告に基づいて概算されます
関税率番号	94032080
EAN	4028177929562
ETIM 9	EC000214
ECLASS 8.0	27142409

Approvals

Approvals

Approvals	Bureau Veritas DNV-GL
Certificates	表面
Explanations	UKCA適合宣言書