Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9677.900
# 接続アダプター

State: 2026/03/30 (Source: rittal.com/jp-ja)

# SV 9677.900 - 接続アダプター

丸型ケーブルの接続に使用します。中心間隔 185 mm のバスバーシステム用。

## Features

| | |
|---|---|
| 品番 | SV 9677.900 |
| 材質 | シャーシ：グラスファイバー強化型ポリエステル<br>耐燃性 UL 94-V0 適合 |
| 塗装色 | RAL 7035 |
| 適用バスバーシステム間隔 | 185 mm |
| ケーブル引き出し口 | 上/下 |
| 電源接続 | ねじ M12 |
| 極数 | 3 極 |
| 定格電流 最大 | 800 A |
| 定格電圧 | 690 V、三相 |
| 注記： | 接触防止カバー付きのバスバーにコンポーネントを使用する場合は、接触クランプが必用です。 |
| 寸法： | 幅: 100 mm<br>高さ: 665 mm |
| 丸型ケーブルの接続サイズ | 6 – 240 $mm^2$ |
| 適用バスバー | 高さ: 10 mm |
| 1パック | 1 個 |
| 純質量 | 4.5 kg |
| 総質量 | 5 kg |
| 銅の含有量 (kg / 個) | 3.128 |

© Rittal 2026

# Features

| | |
|---|---|
| 関税率番号 | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| 製品説明 | SV 接続アダプター、800A、690 V、極数 3、185 mm、ケーブル引き出し口 上/下、丸型ケーブルの接続 6〜240 $mm^2$ |

# Approvals

| | |
|---|---|
| Explanations | CE適合宣言書<br>UKCA適合宣言書 |