Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 1182.096
VX IT Open

상태: 2026. 3. 13 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 1182.096 - VX IT Open

전면 및 후면 도어가 없는 VX IT Standard 버전

특징

주문 번호	VX 1182.096
버전	루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임 전면 도어와 후면 도어 미포함 통풍 가능 측면 패널 없음
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 내부 설치: 도장 처리
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임 및 루프: RAL 7035 내부 설치: RAL 9005

특징

제공 범위	인클로저 프레임 장착 앵글, 482.6mm(19") 스페이서, 높이 50mm, 루프 플레이트에서 팬 컷아웃 위 루프 플레이트를 들어 올리기 위한 용도, 패시브 환기용(미장착 상태로 제공). 컷아웃이 없는 버전에는 필요하지 않음. 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉) IPPC 팔레트 루프 플레이트, 다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
치수	폭: 800 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 800 mm
높이 단위	42 U
전/후면 19"(482.6mm) 레벨측 장착 여유 공간	150 mm / 130 mm
레벨 간격(납품 시 상태)	520 mm
19"(482.6mm) 장착	횡방향 버팀대 상부 및 하부 체결
버전	표준 버전
루프 버전	다분할형, 종방향 측면 케이블 인입부 및 팬 장착 플레이트용 컷아웃 포함
장착 앵글 버전	19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에
베이스 버전	개방형
19"(482.6mm) 레벨 버전	전면 및 후면
부하량	8,000 N
UL 2416에 따른 인클로저당 최대 적재 용량(정적)	8,000 N
기본 재료	강판

특징

포장 단위	1 개
순 중량	52.9 kg
총 무게	66.4 kg
관세 번호	94032080
ETIM 9	EC002499
ETIM 8	EC002499
ECLASS 8.0	27180207
제품 설명	VX IT Open, 횡방향 버팀대 상부 및 하부 체결 19" 장착 앵글, WHD: 800x2000x800mm, RAL 7035

승인

설명	제조사 인증 적합성 인증