Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KL 1524.010

터미널 박스 KL

상태: 2026. 3. 1 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

KL 1524.010 - 터미널 박스 KL 스테인리스 스틸

스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 재질의 터미널 박스 보호 등급 IP 66

특징

주문 번호	KL 1524.010
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) 커버: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304), 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180
제공 범위	커버가 있는 인클로저 플라스틱 부싱이 포함된 퀵 릴리즈 체결장치
Protection category NEMA	NEMA 4X
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66
IK 코드	IK08
치수	폭: 300 mm 높이: 200 mm 깊이: 80 mm
커버 재료 두께	1.25 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
잠금장치	잠금 장치 개수: 4
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	2.15 kg
총 무게	2.28 kg
관세 번호	84879090

특징

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	KL Terminal box, WHD: 300x200x80 mm, Stainless steel 1.4301, without mounting plate, with cover, without gland plate

승인

승인	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK