Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

KX 1587.000

E 박스 KX

상태: 2026. 3. 3 (원천: rittal.com/kr-ko)

KX 1587.000 - E 박스 KX 스테인리스 스틸

E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 장착 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공합니다. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근하기가 용이합니다.

특징

주문 번호	KX 1587.000
제품 설명	소형 인클로저 KX, E 박스 KX, 스테인리스 스틸은 높은 조립 편의성과 잠금 시스템 선택 시 유연성을 제공함. 기본 180° 경첩으로 인클로저 내부에 접근성이 좋음.
재료	인클로저: 스테인리스 스틸 도어: 스테인리스 스틸, 둘레 전체에 발포 PU 실링 처리 장착 플레이트: 강판 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
표면 처리	인클로저 및 커버: 브러시 연마, 그레인 사이즈 180 장착 플레이트: 아연도금
제공 범위	장착 플레이트 3mm 이중 걸림 캠 잠금장치
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66

특징

UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 유형 12
치수	폭: 200 mm 높이: 300 mm 깊이: 155 mm
장착 플레이트 치수(폭 x 높이)	175 mm x 285 mm
인클로저 재료 두께	1.25 mm
도어 재료 두께	1.25 mm
잠금장치	잠금 장치 개수: 1
기본 재료	스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304)
포장 단위	1 개
순 중량	3.8 kg
총 무게	4.05 kg
관세 번호	84879059
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
제품 설명	KX E 박스, 폭x높이x깊이: 200x300x155mm, 스테인리스 스틸 1.4301, 장착 플레이트 포함,1도어, 캠 잠금장치가 있는

승인

승인	Bureau Veritas DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
설명	적합성 인증