Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SG 2368.000
연결 구성품

상태: 2025. 8. 10 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SG 2368.000 - 연결 구성품 모듈식 경광등용

도관 조립 또는 벽면/바닥 조립 선택 가능, 광학 구성품용 마감용 커버 포함

특징

주문 번호	SG 2368.000
버전	도관 조립용
제품 설명	선택에 따라 도관 조립 또는 벽면/바닥 조립 가능. 연결 부품 내에 스크류 터미널이 있습니다. 광학 구성품을 위한 마감용 커버가 있음. VDE에 준하는 접촉 위험 보호 기능.
장점	꽂이식 잠금장치를 사용해 간단한 조립 및 접촉.
작동 원리	모듈형 구조는 연결/광학/음향 요소, 전구 및 라벨 패널과 함께 가능함
재료	폴리아미드 재질 하우징
색상	검정색
직경	70 mm
위상 측 위상 정격 충격 내전압	2500V AC
정격 절연 전압	250V AC
Signal pillar	모듈식
치수	높이: 43 mm
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 54
정격 작동 전압	12V ~ 240V(AC/DC)
포장 단위	1 개
순 중량	0.11
총 무게	0.115

특징

관세 번호	85369095
EAN	4028177219908
ECLASS 8.0	27371232

승인

승인	UL + C-UL (listed) UR