Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SM 2376.100
# AS 인터페이스 구성품

상태: 2025. 6. 28 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SM 2376.100 - AS 인터페이스 구성품 모듈식 경광등용

AS 인터페이스를 사용한 간편한 경광등 레벨 구동

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | SM 2376.100 |
| 기술 사양 | 표준-슬레이브<br>최대 31개 어드레스<br>최대 4개의 신호 레벨까지 제어 가능.<br>내부 버스 공급에서 외부 보조 전압으로 전원 공급 전환 가능<br>프로그래밍 인터페이스 장착 |
| 재료 | 폴리카보네이트 |
| 색상 | 검정색, 투명 |
| 직경 | 70 mm |
| External auxiliary voltage | 외부 보조 전압 24V DC ± 10%<br>구성요소당 최대 전류 용량 200mA<br>최대 소비 전력 75mA<br>신호 구성품의 전압 24V DC ±10%<br>단락/과부하 보호 사전 차단 퓨즈 M1, 6A |

© Rittal 2025

# 특징

| | |
|---|---|
| Internal auxiliary voltage | 버스 케이블을 통해 전원 공급이 이뤄집니다.<br>최대 전류 용량 200mA<br>최대 소비 전력 250mA<br>신호 구성품의 전압 18 ~ 31V(DC)<br>단락/과부하 보호 설치 |
| 치수 | 높이: 56 mm |
| 작동 온도 범위 | -20 °C...50 °C |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 54 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 0.119 |
| 총 무게 | 0.12 |
| 관세 번호 | 39269097 |
| EAN | 4028177580350 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |

# 승인

| | |
|---|---|
| 승인 | UR |