Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

AX 2577.100

금속 글랜드 플레이트

상태: 2025. 5. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2577.100 - 금속 글랜드 플레이트 미터계 함몰 홀 포함, AX 용

케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.

특징

주문 번호	AX 2577.100
제품 설명	케이블 글랜드용 함몰 홀은 간단하게 스크루 드라이버로 뚫으면 됨.
재료	강판
색상	RAL 7035
참고 사항	글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
미터계 함몰 홀 개수	6 x M12 10 x M16 8 x M20 20 x M25 4 x M32 4 x M40
치수	폭: 436 mm 깊이: 221 mm
적합한:	인클로저 유형: AX
글랜드 플레이트	사이즈: 7
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 66 정확한 설치 시
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 12K

특징

Number knockouts	6 10 8 20 4 4
Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
포장 단위	1 개
순 중량	1.136
총 무게	1.146
PCF per pack (cradle-to-gate)	5.9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
관세 번호	73269098
EAN	4028177925267
E-Number Sweden	E3465301
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

승인

승인	UL + C-UL - FTTA