Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3311.040
연결 도관

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3311.040 - 연결 도관

양쪽에 LCP/LCU를 기존 배관에 연결할 수 있게 해주는 연결 너트를 포함한 유연하고 절단 가능한 플렉시블 연결 도관.

특징

주문 번호	SK 3311.040
재료	강철 코일 및 패브릭 인서트가 있는 NBR(내부)
버전	랙 냉각
길이	1.8 m
물 연결	G 1½" 암나사
작동 온도 범위	-30 °C...70 °C
최대 허용 작동압(최대 P)	16 바
포장 단위	2 개
순 중량	7.422
총 무게	7.812
관세 번호	39173200
EAN	4028177663725
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712