Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SK 3375.114
물 대 공기 열교환기

상태: 2025. 7. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3375.114 - 물 대 공기 열교환기 벽면 장착형

출력 등급 375 ~ 5,000W. 거친 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 설치 및 유연한 급수 연결 가능. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.

특징

주문 번호	SK 3375.114
버전	벽면 장착형 함수 부품, 스테인리스 스틸(1.4571)
제품 설명	최대 +70 °C까지의 온도 범위와 열악한 환경에서 사용하기 위한 용도. 편리한 조립 방법과 유연한 물 연결 방법. 외부 장착 또는 완전 내부 장착 가능.
색상	RAL 7035
제공 범위	배선을 완료하여 즉시 연결 가능 천공 형판 실링 및 조립 부품
총 냉각 출력	400l/h 경우 L 35 W 10: 4.5 kW
정격 작동 전압	115V, 1~, 50Hz/60Hz 110V(DC)
정격 출력 Pel	50Hz의 경우: 178 W 60Hz의 경우: 232 W

특징

정격 전류최대	50Hz의 경우: 2.25 A 60Hz의 경우: 2.25 A
최대 허용 작동압(최대 P)	1 – 10 바
가동 주기	100 %
냉매	물(기술 자료는 인터넷 홈페이지 참조)
물 유입 온도	1 °C...30 °C
물 연결	½" 도관 그로밋 G ⊠" 수나사
온도 조절	베이직 컨트롤러(공장 설정값 +35 °C)
작동 온도 범위	1 °C...70 °C
참고 사항	e-컴포트 컨트롤러가 있는 버전의 경우 체크 밸브 내장
치수	폭: 450 mm 높이: 1,400 mm 깊이: 220 mm
주문 번호 관련 참고 사항	납기 문의 요망
설정값 범위	20 °C...55 °C
사전 차단 퓨즈	변압 차단 스위치: 3.5...5 A
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55
Protection category NEMA	UL Type 1 UL Type 3R UL Type 12
포장 단위	1 개
관세 번호	84158300
EAN	4028177496200
ETIM 9	EC002515

특징

ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712

승인

승인	CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized)
설명	적합성 인증