Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

HD 4000.062
운영 하우징 HD

상태: 2025. 12. 8 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.062 - 운영 하우징 HD

모니터, PC 및 디스플레이가 있는 기타 구성품이 운영 하우징 안에 위생적이고 안전하게 보호되어 있음. 30°의 루프 기울기로 물체가 정지하여 머물지 않도록 하고 액체가 빠르게 흘러내려 가게 함.

특징

주문 번호	HD 4000.062
장점	루프 경사 30° 앞으로 최대 24"(482.6mm) 화면용 높이 조절 가능한 장착 보드 최대 24" 화면용 높이 조절 가능한 데스크톱 TFT용 홀더
재료	인클로저 및 도어: 스테인리스 스틸 1.4301(AISI 304) HD 매입형 잠금장치: 스테인리스 스틸 1.4404(AISI 316L) 모니터링 창: 폴리카보네이트 실링: 실리콘, FDA 지침 21 CFR 177.2600 준수 모니터링 창: 폴리카보네이트
표면 처리	인클로저 및 도어: 브러시 연마, 그레인 크기 400, 표면 거칠기 < 0.8µm 실링: 파란색으로 도색(RAL 5010)
제공 범위	인클로저 전체가 솔리드형 모니터링 창이 있고 실링이 삽입된 도어 우측 장착 도어 경첩 VESA 75/100을 수용하는 데스크톱 TFT용 홀더
옵션	모니터링 창 없음 장착 보드 대신 장착 플레이트 모니터링 창 대신 터치 패널용 컷아웃 HD 키보드 트레이
치수	폭: 810 mm 전면 높이: 692 mm 높이 후면: 848 mm 깊이: 266 mm

특징

보이는 면	모니터링 창 폭: 535 mm 모니터링 창 높이: 325 mm
인클로저 재료 두께	1.5 mm
도어 재료 두께	2 mm
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK 코드	IK08
포장 단위	1 개
순 중량	33.2
총 무게	33.2
관세 번호	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101