Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 4166.500
캡티브 너트

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 4166.500 - 캡티브 너트 VX용

인클로저 섹션 전체에 걸쳐 미터법으로 장착하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 4166.500
장점	인클로저 섹션 전체에 걸쳐 장착 삽입 보조기로 설계된 압축 스프링을 이용하여 시스템 천공에 안전하게 기계 및 전기적인 연결을 할 수 있음 간단한 측면 삽입 스크루 드라이버를 이용하여 쉽고 안전하게 풀기
설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 64mm에 23 x 89mm 장착 플랜지가 있는 천공 섹션, 스테인리스 스틸 장착 플랜지가 없는 천공 섹션 23 x 64mm에 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치 VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치 VX SE 베이스 프레임에
치수	나사: M5
적합한 인클로저 유형	VX
나사	M5
포장 단위	20 개

특징

순 중량	0.16
총 무게	0.173
관세 번호	73181692
EAN	4028177942240
ETIM 9	EC002358
ETIM 8	EC002358
ECLASS 8.0	23110815