Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 5302.036
브러시 키트

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5302.036 - 브러시 키트 케이블 덕트 VX IT용

사이드 패널, 후면 패널, 도어, 루프 및 글랜드 플레이트 등의 임의의 위치에 케이블 라우팅용으로 만든 컷아웃 위로 간단하게 끼우기만 하면 외관상 깔금한 분위기로 마감할 수 있습니다.

특징

주문 번호	VX 5302.036
제품 설명	설치 장치에 냉기 흐름의 표적 라우팅과 19”(482.6mm) 장착 레벨의 순환 구획을 위한 용도.
장점	공구 없이 빠르게 조립하여 간단 설치 대안으로 스크루로 체결 가능 최대 인클로저 높이 47U에 맞게 맞춤형으로 길이를 자르기 위한 용도
사용 영역	브러시 키트는 두 개의 수직 케이블 덕트와 결합하기 위한 용도로 설계되었음, 양측, 19”(482.6mm) 장착 레벨 측면. 브러시 키트를 케이블 덕트와 결합하면 공기 유도 플레이트 대신으로 사용할 수 있음. 부분 설치로 공기 유도 플레이트 및 케이블 덕트와 결합 가능
작동 원리	브러시 키트는 케이블 덕트와 측면 패널 사이의 영역을 위한 수직 브러시 스트립 및 19”(482.6mm) 장착 레벨의 루프와 바닥 영역에서 분할을 위한 브러시 스트립이 있는 수평 공기 유도 플레이트로 구성됨
재료	브러시 스트립: 플라스틱, UL 94-V0 브러시 솔: 플라스틱, UL 94-HB 공기 유도 플레이트: 강판, 도장 처리
색상	RAL 9005
제공 범위	2개 브러시 스트립, 수직, 양측 수평 공기 유도 플레이트 2개, 상부와 하부 2개의 수평 브러시 스트립, 첫 번째 19" 장착 레벨 사이의 상단과 하단 케이블 덕트와 루프 및 글랜드 플레이트 사이에 8개의 수평 브러시 스트립 조립 부품

특징

솔 길이:	48 mm
설치 옵션	19" 장착 앵글(스탠다드), VX IT에 19" 장착 앵글(다이내믹), VX IT에
조립 설명서	공기 유도를 위한 요소로서 브러시 키트와 함께 결합하여 케이블 덕트를 사용하려면 케이블 덕트에 있는 케이블 부싱 개구부를 막거나 브러시 스트립이 있는 케이블 부싱 패널로 차단해야 함
적합한:	폭: = 800 mm
포장 단위	1 개
순 중량	4.6
총 무게	4.8
관세 번호	39259020
EAN	4028177952652
E-Number Sweden	E7282596
ETIM 9	EC012298
ECLASS 8.0	27142421