Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5302.044

케이블 클램프 레일, 깊이 조절 가능

상태: 2025. 12. 7 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5302.044 - 케이블 클램프 레일, 깊이 조절 가능 VX IT, TE 용

VX IT 및 TE용. 두 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 장착 간격에 맞게 길이를 유연하게 조절할 수 있음.

특징

주문 번호	DK 5302.044
장점	레일 깊이를 다양하게 조절할 수 있어, 2개의 19"(482.6mm) 장착 레벨 사이의 고정 간격에 맞게 길이를 조절할 수 있음.
사용 영역	인클로저 프레임에 케이블을 라우팅하고 배치된 케이블의 당김을 완화하기 위한 용도. 케이블 타이나 벨크로 밴드를 사용하여 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정할 수 있음. 이 케이블 클램프 레일은 직접 19"(482.6mm) 장착 레벨 후면에 가로로 또는 2개의 장착 레벨 사이에 있는 인클로저의 깊이에 걸 수 있게 되어 있음. 스크루를 이용한 추가 체결로 장치를 고정함.
재료	강판
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품 포함
레벨 간격	350 – 550 mm
참고 사항	장착 치수 + 170mm = 19" 레벨 간격, VX/IT 스탠다드에서 장착 치수 + 175mm = 19" 레벨 간격, VX IT 다이내믹에서
포장 단위	1 개
순 중량	0.67
총 무게	0.687
PCF/VE(크래들-게이트)	2.6 kg CO2 eq (Cat B)

특징

PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	73269098
EAN	4028177952690
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604