Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 5329.190

네트워크/서버 인클로저 VX IT

상태: 2025. 5. 4 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5329.190 - 네트워크/서버 인클로저 VX IT 모니터링 도어 있음, IP 55, 빈 인클로저

VX IT, 폐쇄형, 인클로저에 맞춘 직접 공조용. 개별 설치용 빈 인클로저로 19"(482.6mm) 내부 설치 없이 IP 55까지의 보호 등급 및 다양한 치수에서 사용 가능.

특징

주문 번호	VX 5329.190
재료	강판 알루미늄 모니터링 도어: 단판 안전 유리, 3mm
표면 처리	인클로저 프레임: 전착도장 후면 도어와 루프: 전착 도장, 분체 코팅 전면 도어: 알루미늄, 산화방지코팅/도장 처리
General colour	RAL 7035
색상	인클로저 프레임, 후면 도어 및 루프: RAL 7035 전면 도어: 수직 섹션, 은색, RAL 9005 수평 섹션 손잡이 및 경첩: RAL 9005

특징

제공 범위	도어 및 루프 플레이트가 있는 VX 인클로저 프레임 전면 알루미늄 모니터링 도어, 180° 경첩 후방 강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩 전면 및 후면 잠금장치: 세미 실린더형 간편 손잡이 및 안전 잠금장치 3524 E 루프 플레이트, 일체형, 폐쇄형 글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형 글랜드 플레이트용 열반 실링 및 실링 키트(미 장착 상태로 제공) 19"(482.6mm) 체결 장치 12개, 1U, 전도성(미장착 상태로 제공) 별 모양 스크루 25개, 전도성(별도 동봉) IPPC 팔레트
치수	폭: 600 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 600 mm
높이 단위	42 U
높이 단위	42 U
루프 버전	일체형, 폐쇄형
Rear door design	강판 도어, 폐쇄형, 일체형, 130° 경첩
Front door design	알루미늄 모니터링 도어, 폐쇄형, 일체형, 180° 경첩
장착 앵글 버전	없음
베이스 버전	글랜드 플레이트가 있는 베이스 트레이, 멀티 피스, 폐쇄형
Mounting angles position	없음
EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP	IP 55, 열반 실링 또는 스크루 체결된 측면 패널과 함께 사용하는 경우에만
IK 코드	IK08
참고 사항	설치 장소 및 방법에 따라 실제 적용시 도어 열림각이 다를 수 있음
기본 재료	강판
포장 단위	1 개

특징

순 중량	68.15
총 무게	70.2
EAN	4028177945548
ETIM 9	EC002499
ECLASS 8.0	27180207

승인

승인	UL + C-UL (listed)
인증서	Negative Certificate 표면 처리 보호 등급
설명	적합성 인증 적합성 인증 UK