Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 5502.115
케이블 핑거

상태: 2026. 1. 15 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 5502.115 - 케이블 핑거 VX IT용

U 관련 케이블 배치용

특징

주문 번호	DK 5502.115
버전	VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용
제품 설명	1U 단계씩 19”(482.6mm) 장착 레벨에 구조화된 케이블 라우팅을 위한 용도.
장점	공구 없이 간단하게 19”(482.6mm) 장착 앵글에 직접 결합
재료	UL 94-V0에 준하는 플라스틱
색상	RAL 9005
설치 옵션	장착 앵글에 설치는 전후 장착 앵글에서 전면뿐 아니라 측면에서도 가능
참고 사항	공기 유도 플레이트와 조합해서도 케이블 라우팅 가능
치수	폭: 14 mm 길이: 261 mm
높이 단위	6 U
포장 단위	14 개
순 중량	0.784
총 무게	0.937
관세 번호	39269097
EAN	4028177679290
E-Number Sweden	E7239801
ETIM 9	EC000322

특징

ECLASS 8.0	27400703