Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SM 6002.130
키보드, 풀아웃형

상태: 2025. 10. 21 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SM 6002.130 - 키보드, 풀아웃형 트랙볼 내장

커서 키와 트랙볼이 있는 초슬림 키보드, 손잡이는 손목 받침 역할도 합니다.

특징

주문 번호	SM 6002.130
제품 설명	커서 키와 트랙볼이 있는 초슬림 키보드. 손잡이는 손목 받침 역할도 합니다. 10° 기울기 풀아웃으로 인체 공학적인 작업이 가능합니다.
재료	강판
표면 처리	전면 패널: 분체 코팅
색상	RAL 7035
인터페이스	2 x USB
Number keys	84
설치 옵션	충분한 크기의 모든 평면(예: 도어, 측면 패널) 전면 패널 적합한 크기의 컴포트 패널 또는 옵티패널에 직접
레이아웃	독일어
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	95 %
저장 온도 범위	-10 °C...60 °C

특징

IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 65(전면, 폐쇄형)
포장 단위	1 개
순 중량	4.722
총 무게	4.922
PCF/VE(크래들-게이트)	18.7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	84716060
EAN	4028177682122
ETIM 9	EC001692
ECLASS 8.0	19130490

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK