Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7044.010
장착 프레임

상태: 2025. 9. 6 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7044.010 - 장착 프레임 네트워크 케이블 오그나이저용

24개 케이블 카세트용 견고한 1U 장착 프레임. 네트워크 케이블 오그나이저를 개별 구성하기 위한 용도.

특징

주문 번호	DK 7044.010
버전	제품 구성 가능, 옵션 선택 가능
제품 설명	24개 케이블 카세트용 견고한 1U 장착 프레임. 네트워크 케이블 오그나이저를 개별 구성하기 위한 용도.
장점	케이블 혼선 최소 – 이로 인해 네트워크 스위치 영역에서 공기 순환 방해 없음 항상 올바른 길이: CAT 6이든 광케이블이든 여분의 케이블 길이로 스프링 장력에 의해 간단하게 제자리로 당겨짐 전면 접근 - 800mm 깊이 이상 랙에 추가 장착하기에 이상적
사용 영역	모든 네트워크 랙(깊이 800mm 부터)에서 사용 가능 앞/뒤 19"(482.6mm) 레벨 고정
재료	장착 프레임: 강판
색상	장착 프레임: RAL 9005
제공 범위	24개 케이블 카세트용으로 강철 소재의 견고한 1U 장착 프레임. 설치 키트 조립 부품
Number cassettes max	24
Number cassettes preassembled	0
치수	폭: 450 mm 높이: 44 mm 깊이: 600 mm
작동 온도 범위	10 °C...45 °C

특징

습도(비응축 상태)	95 %
상대 습도(비응결 상태)	10 %
포장 단위	1 개
순 중량	3.56
총 무게	3.96
관세 번호	73269098
EAN	4028177917286
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27189265