Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7480.300

# 에너지 박스, 19"(482.6mm)

상태: 2025. 7. 31 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7480.300 - 에너지 박스, 19"(482.6mm) 풀아웃형

DC 및 AC 구성품을 수용할 수 있도록 설계됨, 풀아웃형 구성품 전면으로 상단 및 하단 배선 공간에 접근 용이

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | DK 7480.300 |
| 제품 설명 | DIN 43 880에 부합한 설치 장치의 "스냅 인" 고정을 위한 깊이 조절 가능한 중산모형 레일, 사이즈 1 – 3(예: 장착 콘센트, 회로 차단기 등이나 전체 설치 그룹의 장착용. 후면 케이블 고정장치. 절연 베이스/주추에 연결 단자가 있는 두 개의 배전 레일.  예비 섹션 커버를 포함한 플라스틱 커버. 최대 수용 용량 = 22TE(22 x 18mm = 396mm). 인클로저 높이 : 3U. 인클로저 깊이 : 223mm. 최대 추출 치수 : 220mm. 연결 단자: 4개 단자 35mm², 18개 단자 16mm²(레일당). |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 가림용 플라스틱 커버가 있는 에너지 박스.<br>연결 클램프<br>연결 클램프 18개, 16mm²<br>연결 클램프 4개, 35mm²<br>스트레인 릴리프<br>식별 표시 스트립<br>브러시 스트립 |
| 최대 분리 유닛 각 18mm | 22 |
| 치수 | 폭: 482.6 mm<br>깊이: 220 mm |
| 높이 단위 | 3 U |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 6.1 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 총 무게 | 6.14 |
| 관세 번호 | 94032080 |
| EAN | 4028177247529 |
| E-Number Sweden | E7239509 |
| ETIM 9 | EC002006 |
| ECLASS 8.0 | 27189268 |