Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# DK 7644.000

# 벽면 장착 인클로저 AE

상태: 2025. 8. 24 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 7644.000 - 벽면 장착 인클로저 AE 19⌧ 확장 프레임 포함

바닥의 케이블 인입을 위한 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트 및 분리식 19" 조립 레벨이 있는 소형 네트워크용 월 마운트 인클로저 보호 등급 IP 54

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | DK 7644.000 |
| 버전 | 19⌧ 확장 프레임 포함 |
| 재료 | 인클로저: 강판<br>모니터링 창: 단판 안전 유리, 3mm |
| 표면 처리 | 인클로저: 분체 코팅<br>확장형 프레임: 스테인리스 스틸 |
| 색상 | RAL 7035 |
| 제공 범위 | 경첩 장착 도어가 있는 인클로저<br>3mm 이중 걸림 캠 잠금장치<br>인클로저 베이스에 케이블 인입용 브러시 스트립이 있는 글랜드 플레이트<br>풀아웃 프레임은 다단 전개식 슬라이딩 레일에 고정<br>인클로저 바닥과 좌측면의 배출 필터<br>우측면 모니터링 창<br>후면 패널 케이블 고정 레일<br>추가 케이블 고정 레일은 풀아웃 프레임에 조립 |
| 치수 | 폭: 600 mm<br>높이: 600 mm<br>깊이: 350 mm |
| 구성품을 위한 설치 높이 | 10 U |
| Installation height U mounting frame vertical | 4 U |
| 도어 경첩 위치 | 좌측 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 잠금 장치 개수 | 2 |
| 기본 재료 | 강판 |
| EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP | IP 54 케이블 글랜드용 글랜드 플레이트와 연결 |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 25.175 |
| 총 무게 | 26.5 |
| 관세 번호 | 94032080 |
| EAN | 4028177187146 |
| ECLASS 8.0 | 27142408 |

# 승인

| | |
|---|---|
| 승인 | Lloyds Register of Shipping |