Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7816.362

강판 도어, 수직 분할형, 폐쇄형

상태: 2025. 8. 20 (원천: [illegible]/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7816.362 - 강판 도어, 수직 분할형, 폐쇄형 DK-TS용

기존 도어와 교체하기 위한 용도 개별 도어의 스윙각이 작아 개별 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있습니다.

특징

주문 번호	DK 7816.362
제품 설명	130° 경첩 및 빗장형 잠금장치(안전 잠금장치 No.3524 E가 있는 세미 실린더형 간편 손잡이 포함)가 있으며, 개별 도어의 회전각이 작기 때문에 각 열반 인클로저 사이의 간격을 줄일 수 있음.
재료	강판
제공 범위	조립 부품
주문 번호 관련 참고 사항	관 모양 도어 프레임 없음. 관 모양 도어 프레임은 별도 문의 요망.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
적합한:	인클로저 유형: DK-TS 폭: 600 mm 높이: 2,200 mm
포장 단위	1 개
순 중량	28.69
총 무게	30.2
관세 번호	94032080
EAN	4028177330504
ECLASS 8.0	27182204