Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 7979.102

PDU basic

상태: 2025. 8. 5 (원천: rittal.com/kr-ko)

DK 7979.102 - PDU basic

하이엔드 IT 랙 전원 분배 시스템: IT 환경을 위한 콤팩트한 기본 전원 분배 시스템이 있는 견고한 PDU.



특징

주문 번호	DK 7979.102
버전	버전 19"
제품 설명	콤팩트한 기본 전원 분배 시스템. PDU 베이직을 이용해 각 IT 랙에 전문 전원 분배 시스템을 간단하게 장착할 수 있음. PDU 사양에 따라 19"(482.6mm) 레벨에서 수평 조립이나 수직 조립이 가능(제로 U 공간에서도).
장점	수직 설치 시 Rittal VX IT나 TS IT 랙에서 제로 U 공간에 공구 없이 장착할 수 있음 위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색) 공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트
재료	알루미늄 압출 섹션, 산화 방지 코팅 슬롯: 플라스틱
제공 범위	IEC C14, C20 커넥터용 커넥터 잠금장치 조립 부품 연결 케이블이 없으면 고객측에서 공급해야 함

특징

옵션	상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능 다른 인클로저 색상 가능
치수	높이: 44 mm 깊이: 144 mm 길이: 450 mm
콘센트 개수 및 유형	8 x C13
정격 작동 전압	230V (AC)
정격 전류(최대)	16 A
정격 출력	3.7 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 타입, 전기의	IEC C20
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-20 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 800 mm 인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 800 mm 인클로저 유형: TX CableNet: ≥ 800 mm
포장 단위	1 개

특징

순 중량	1.8
총 무게	2
관세 번호	85366990
EAN	4028177947351
E-Number Sweden	E8407002
ETIM 9	EC002762
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

승인

설명	적합성 인증