Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

DK 7979.823

PDU UK, 미터 버전

상태: 2025. 7. 27 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7979.823 - PDU UK, 미터 버전

배전은 UK(BS 1363) 장치 커넥터가 있는 독립형 랙과 데이터 센터용으로 설계됨.

특징

주문 번호	DK 7979.823
버전	버전 19"
제품 설명	IT 네트워크와 서버 랙을 위한 콤팩트한 디자인의 하이 엔드 배전 시스템. 버전에 따라 에너지 측정과 모니터링을 위한 광범위한 관리 기능이 있음.
장점	공구가 불필요한 VX IT용 설치 키트 절전형 디자인, 낮은 에너지 소모
기술 사양	위상 및 퓨즈 회로의 컬러 표시(L1 = 분홍색, L2 = 검은색, L3 = 흰색) 콤팩트 회로 차단기(16A - 칼링형)
Product modification	최소 주문량 5개
재료	알루미늄 섹션, 검은색 산화방지코팅 슬롯: 플라스틱
제공 범위	조립 부품
옵션	상태 모니터링과 함께 작동 중에 교체 가능한 피뢰기가 있는 과전압 보호 유형 3, PDU 인클로저에 통합 가능 주변 모니터링을 위한 CMC III CAN 버스 센서 연결 가능, 최대 16개 센서

특징

치수	폭: 44 mm 깊이: 70 mm 길이: 1,695 mm
콘센트 개수 및 유형	16 x BS 1363 / 4 x C19
콘센트	16 x BS 1363 4 x C 19
정격 전류(최대)	32 A
정격 출력	7.4 kW
입중계	개수: 1 입중계당 위상 수: 1~
연결 케이블 길이	3 m
연결 타입, 전기의	CEE
지침	EMC 지침 2014/30/EU 저전압 지침 2014/35/EU
표준	EN 62368-1 EN 61000-3 EN 61000-4 EN 61000-6 EN 62053-21
작동 온도 범위	5 °C...50 °C
습도(비응축 상태)	10...95 %
저장 온도 범위	-25 °C...70 °C
적합한:	인클로저 유형: VX IT 인클로 저 프레임: ≥ 1,800 mm 인클로저 유형: VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글: ≥ 2,000 mm
포장 단위	1 개
관세 번호	85369095

특징

EAN	4028177948648
ETIM 9	EC000330
ETIM 8	EC002762
ECLASS 8.0	27142604

승인

승인	TÜV
설명	적합성 인증