Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8106.245

측면 패널, 스크루 체결식, 강판

상태: 2026. 2. 9 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8106.245 - 측면 패널, 스크루 체결식, 강판 VX용

측면 패널, 스크루 체결 가능, 강판, VX용.

특징

주문 번호	VX 8106.245
장점	측면 패널 홀더를 클립으로 고정할 수 있어 장착 시간 단축 내부 접지 부품이 있는 인클로저 패널 홀더를 통한 자동 등전위화 및 높은 EMC 차폐 설치 보조 장치를 사용해 손쉬운 높이 및 깊이 지정 1인 조립 가능 최적의 지원을 위해 도장되지 않은 넓은 접촉면이 있는 접지 볼트
재료	강판, 1.5mm
표면 처리	전착도장, 외부는 분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	조립 부품
적합한:	인클로저 유형: VX 높이: = 2,000 mm 깊이: = 600 mm
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55 IP 66
UL 50E에 준한 유형 등급	유형 1 Type 3R Type 4 유형 12
기본 재료	강판
포장 단위	2 개

특징

순 중량	26
총 무게	29
PCF/VE(크래들-게이트)	110.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항	범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호	94039910
EAN	4028177827417
E-Number Sweden	E3465116
ETIM 9	EC002524
ECLASS 8.0	27182101

승인

승인	UL + C-UL (listed)