

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2260.630

Coffrets muraux AX en 3 parties

État: 13.04.2026 (La source: rittal.com/be-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2260.630 - Coffrets muraux AX en 3 parties

Le concept des coffrets muraux AX en trois parties réduit la complexité et améliore la flexibilité. Grâce à la complémentarité des systèmes AX/VX, les coffrets conviennent à différentes applications. La structure en trois parties assure un accès aisé.



Caractéristiques

Référence	AX 2260.630
Modèle	Coffret mural IT
Matériau	Partie murale et partie pivotante : tôle d'acier de 1,5 mm Vitre : verre sécurit trempé, 3 mm
Finition	Revêtement poudre
Couleur	Partie murale et partie pivotante : RAL 7035 Porte vitrée : RAL 7035/7015 (gris ardoise)
Composition de la livraison	Partie murale : plaque passe-câbles pleine en haut et en bas Partie pivotante avec trame de perforations au pas de 25 mm dans le cadre avant et arrière et deux montants 19", à l'avant, montage fixe Porte vitrée design Fermeture de la partie centrale : panneton double de 3 mm Porte vitrée design : avec serrure sécurité 3524 E Mini-poignée Confort
Unités de hauteur	6 U

Caractéristiques

Dimensions	Largeur: 600 mm Hauteur: 345 mm Profondeur: 373 mm
Profondeur de montage	320 mm
Dimensions utiles	Largeur utile: 502 mm Hauteur utile: 284 mm
Profondeur de la partie pivotante	216 mm
Profondeur de la partie murale	135 mm
Nombre de serrures	1
Charge admissible pour la partie pivotante (statique)	300 N
Charge admissible pour la partie murale (statique)	100 N
Matériau de base	Tôle d'acier
Verrouillage	Modèle du dispositif de fermeture: Mini-poignée Confort Serrure à clé: Serrure de sécurité avec clé N° 3524 E
Indice de protection IP selon CEI 60 529	IP 54 en liaison avec une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas
Unité d'emballage	1 p.
Poids net	21,6 kg
Poids brut	22,6 kg
Remarque sur la classification de l'empreinte carbone	Catégorie B : empreinte carbone (sortie d'usine) auto-déclarée calculée approximativement sur la base du poids du produit
Numéro du tarif douanier	94032080
ETIM 9	EC002500
ETIM 8	EC002500
ECLASS 8.0	27180101
Description produit	Coffret mural AX en 3 parties, L600xH345xP373 mm, 6 U, partie murale : une plaque passe-câbles pleine en haut et en bas, avec mini-poignée Confort

Approbation

Explications

Déclaration de conformité