Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8619.410
케이블 클램프 레일

상태: 2025. 12. 11 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.410 - 케이블 클램프 레일 VX, TS, VX SE, PC, 베이스/주추 시스템 VX용 직각 앵글 섹션

케이블 인입 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.

특징

주문 번호	VX 8619.410
제품 설명	케이블 인입 시 스트레인 릴리프용으로 사용. 수평 인클로저 섹션 또는 베이스/주추에 25mm 피치 패턴에 따라 다양한 깊이로 장착.
재료	강철
표면 처리	아연도금
제공 범위	조립 부품
설치 옵션 VX	In enclosure width 600 mm, in the base
VX SE 설치 옵션	In enclosure width 600 mm, in the base
설치 옵션 AX	In enclosure width 600 mm, in conjunction with rail for interior installation AX and base configuration rail for AX
AX 스테인리스 스틸 설치 옵션	인클로저 너비 600mm, 바닥 확장 레일이 포함된 내부 구조물용 레일과 함께 사용
설치 옵션 PC	In enclosure width 600 mm, in the base
설치 옵션 IW	In enclosure width 600 mm, in the base
VX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비/깊이 600mm, 고정/스페이서 피스와 함께 사용
VX 베이스/주추 설치 옵션, 스테인리스 스틸	베이스/주추 너비 600mm, 너트 M8과 함께 사용
AX 베이스/주추 설치 옵션	베이스/주추 너비 600mm

특징

적합한:	AX 베이스/주추 시스템 VX 베이스/주추 시스템 베이스/주추 시스템 VX, 스테인리스 스틸
치수	길이: 554 mm
적합한:	인클로저 유형: VX VX SE PC IW AX CX 콘솔 하부 스탠딩 콘솔 CX 폭: = 600 mm
폭에 적합	600 mm
포장 단위	2 개
순 중량	2.8
총 무게	3.161
관세 번호	83024900
EAN	4028177921931
ETIM 9	EC000322
ECLASS 8.0	27400604