Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

VX 8619.470
브래킷 또는 스페이서

상태: 2025. 12. 16 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 8619.470 - 브래킷 또는 스페이서 VX 베이스/주추 시스템 용, 강판

C 섹션 또는 케이블 클램프 레일을 유연하게 고정하는 데 사용. VX 베이스/주추 또는 인클로저 프레임 섹션에 설치하기 위한 용도.

특징

주문 번호	VX 8619.470
재료	아연 다이 캐스팅
제공 범위	브래킷 또는 스페이서 2개 조립 부품
적합한:	인클로저 유형: VX TS VX SE
중량/개수	0.298 kg
포장 단위	2 개

특징

설치 옵션	수평 및 수직 VX 인클로저 섹션에 설치 내부 장착 레벨용 장착 플랜지가 있는 천공 섹션에 설치 스냅식 너트 8800.806 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치 수평 TS 인클로저 섹션에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향 12.5 x 11mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치 베이스/주추 트림 패널이 있는 베이스/주추 코너 피스, 전면 및 후면 베이스/주추 트림 패널 시스템, 측면
적합한 나사	M8
적합한:	VX 베이스/주추 시스템용, 강판
조립 설명서	VX SE에서 VX 어댑터 레일과 연결하여 VX SE 인클로저 섹션에 설치 C 프로파일 레일을 고정하려면 와셔가 있는 M8 x 16mm 실린더 스크루가 필요함
순 중량	0.28
총 무게	0.289
관세 번호	73269098
EAN	4028177984820
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003