Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8800.752
케이블 덕트

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8800.752 - 케이블 덕트

인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.



특징

주문 번호	TS 8800.752
버전	장착 플레이트용 VX 시스템 천공에 설치용
제품 설명	인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함. 바 및 케이블 덕트 바닥의 공칭 중지점.
재료	강성 PVC 난연성, 자기 소화성 내열 범위 최대 +60 °C까지
색상	RAL 7030과 유사
제공 범위	커버가 있는 케이블 덕트
Bar width	5.5 mm
Slot width	4.5 mm

© Rittal 2025

특징

설치 옵션	인클로저 섹션 또는 장착 플레이트 등의 면에 직접 장착하기 위한 용도로 DIN 특수 천공 포함 인클로저 프레임(설치 위치 ±0mm)과 턱이 지지 않게 후방 장착 플레이트가 설치되면 수평 구조의 케이블 덕트는 인클로저 섹션에 장착된 케이블 덕트와 평면이 됨
참고 사항	다른 치수에 맞게 줄일 수 있음.
치수	폭: 60 mm 깊이: 80 mm 길이: 2,000 mm
포장 단위	18 개
순 중량	23.976
총 무게	25.235
관세 번호	39259020
EAN	4028177445468
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703

승인

설명	적합성 인증 적합성 인증 UK