Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

TS 8900.050
아이솔레이터 도어 커버(미국 버전), TS 용

상태: 2025. 5. 18 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

TS 8900.050 - 아이솔레이터 도어 커버(미국 버전), TS용

TS 분리 스위치 후드(미국 버전), 미국 규정에 부합, 메인 스위치 작동 레버와 함께 사용하는 경우에만 해당

특징

주문 번호	TS 8900.050
제품 설명	마스터 스위치용 액추에이터 레버와 함께 사용되는 경우에 한하여, USA 규정에 따른 인클로저 및 열반 인클로저 조합의 안전 잠금장치용 메인 도어 잠금장치 포함: 알렌 브래들리 1494 F-M1/P1/S1 및 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, 콤팩트 회로 차단기용 Siemens 액추에이터 Max-Flex 드라이브의 SENTRON 시리즈(ED, FD, LD, JD. Siemens 회로 차단기 3VL는 해당 안 됨) US 주문 번호: FHOH, General Electric TDA 타입 1과 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.

특징

장점	작동 메커니즘, 연동 도어 잠금 장치, 푸시 로드와 결합하여 UL 508 A의 요구사항을 충족. 100mm 폭으로 콤팩트하게 제작 측면 패널 대신 조립이 가능하기 때문에 이 후드가 있는 모든 1 도어형 표준 TS 8 인클로저를 분리 스위치 인클로저로 구성할 수 있습니다. 인클로저의 전체 설치면이 그대로 유지됩니다. 인클로저의 좌측 또는 우측 설치 선택 가능. 통합형 TS 장착 플레이트 중간재와 함께 사용하면 메인 인클로저 장착면의 폭이 약 100mm 정도 증가할 수 있음.
재료	강판
표면 처리	분체 코팅
색상	RAL 7035
제공 범위	메인 도어 잠금장치, 커버 플레이트 및 조립 부품 포함.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급	IP 55
보호 등급 NEMA	NEMA 12
치수	폭: 100 mm 높이: 2,000 mm 깊이: 500 mm
포장 단위	1 개
순 중량	22.2
총 무게	24.7
관세 번호	73269098
EAN	4028177598300
ECLASS 8.0	27180101

승인

승인	UL + C-UL (listed)