Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9344.230

# NH 퓨즈-스위치 단로기

상태: 2025. 11. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9344.230 - NH 퓨즈-스위치 단로기 전자식 퓨즈 모니터링 포함

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | SV 9344.230 |
| 재료 | 폴리아미드<br>UL 94에 준하는 화재 방지 등급<br>접점 레일: 전기 구리, 은도금 |
| 색상 | 섀시: RAL 7035<br>커버: RAL 7035/7001 |
| 적층 구리바용 클램핑 공간 | 클램핑 공간 폭: 50 mm<br>클램핑 공간 높이: 10 mm |
| for mounting plate assembly | 예 |
| 케이블 출력부 | 상단/하단 |
| 연결 타입, 전기의 | 스크류 M10 |
| 최대 정격 작동 전류 | 400 A |
| 정격 작동 전압 | 400V ~ 690V, 3~ |
| 적합한 NH-사이즈 | 2 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3<br>DIN EN 60 269-2(퓨즈 링크) |
| 치수 | 폭: 210 mm<br>높이: 298 mm |
| 원형 도체의 연결 | 10 – 240 $mm^2$ |
| 극수 | 3극 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 전자식 퓨즈 모니터링 포함 | 예 |
| Cross section round conductor | 10 – 240 $mm^2$ |
| 포장 단위 | 1 개 |
| 순 중량 | 3.178 |
| 총 무게 | 3.18 |
| 구리 함량(kg/개) | 1 |
| 관세 번호 | 85365080 |
| EAN | 4028177540699 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |

# 승인

| | |
|---|---|
| 승인 | CQC-CCC |
| 설명 | 적합성 인증<br>적합성 인증 UK |