Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

# SV 9393.232
# 전류 측정 모듈

상태: 2025. 12. 17 (원천: rittal.com/kr-ko)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9393.232 - 전류 측정 모듈

모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도.

## 특징

| | |
|---|---|
| 주문 번호 | SV 9393.232 |
| 버전 | REM 800-CT-8-LP<br>null |
| 제품 설명 | 모듈형 전력 분석기 REM 801을 최대 92개의 전류 측정 채널로 확장하거나 따로 떨어져 있는 시스템 구성 요소 등을 연결하기 위한 용도. 내부 버스 또는 버스 연결 모듈을 통해 최대 버스 길이가 100m인 확장 모듈(예: 전류 측정 모듈)을 최대 10개까지 연결 가능. |
| 작동 온도 범위 | -10 °C...55 °C |
| 저장 온도 범위 | -25 °C...70 °C |
| 습도(비응축 상태) | 5...95 % |
| IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급 | IP 20 |
| 서포트 레일 구조용 | 예 |
| 전류 측정 입력 | 8 (2x4)<br>시스템 2개 - L1, L2, L3, N<br>개별 덕트 |
| 저전력 전류 변환기를 통한 측정(2차 전압) | 0...0.4 V |
| 기본 진동 주파수 | 40...70 Hz |
| 조화 진동 | 1...15 |
| 포장 단위 | 1 개 |

# 특징

| | |
|---|---|
| 순 중량 | 0.29 |
| 총 무게 | 0.295 |
| 관세 번호 | 85389099 |
| EAN | 4028177985032 |

# 승인

| | |
|---|---|
| 설명 | 적합성 인증 |